

Garant**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250630 20/15
GTIN	4067263122180
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Código ISO Soporte	DDJNR/L 2020H15
Serie	Master Eco
Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	15 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 24
Calzo	259031 50
Tornillo para calzo	259027 8
Longitud total L	100 mm

Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Anchura de función L ₄	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete