

Garant**Soporte de torneado de apriete GARANT Master eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Calzo	259031 50
Longitud total L	125 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2020K15
Anchura de función L ₄	25 mm
Tornillo para calzo	259027 8
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Tamaño de placa	15 mm
Tamaño del mango	20 mm

Brida, tornillo, resorte	259036 24
Serie	Master Eco
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 8	259027 8
Calzo Tipo 50	259031 50