

Garant**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260026 20/09
GTIN	4067263122388
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 311936 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño de placa	9 mm
Código ISO Soporte	SCLCR/L 2020X09
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Tamaño del mango	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 28
Longitud total L	90 mm
Serie	Master Eco

Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete