

Garant
Soporte de torneado de apriete GARANT Master eco, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/08mm

Datos de pedido

Número de pedido	251914 25/08
GTIN	4067263122340
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	Master Eco
Tornillo para calzo	259027 9
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Tamaño de placa	8 mm
Calzo	259033 6
Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	DWLNRL 2525M08

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Brida, tornillo, resorte	259036 25
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete