

**Garant****Soporte de torneado de apriete GARANT Master eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251915 25/08
GTIN	4067263122364
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Tornillo para calzo	259027 9
Código ISO Soporte	DWLNRL 2525M08
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	35 mm
Tamaño del mango	25 mm
Serie	Master Eco
Brida, tornillo, resorte	259036 26
Calzo	259033 6
Longitud total L	150 mm

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño de placa	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete