

Garant
GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/11 mm

Datos de pedido

Número de pedido	260290 25/11
GTIN	4067263122432
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 311936 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Serie	Master Eco
Código ISO Soporte	SDJCR/ L 2525H11
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L	100 mm
Calzo	269007 1
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Anchura de función L ₄	32 mm

Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Tamaño de placa	11 mm
Tornillo para calzo	269013 7
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete