

**Garant****GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 311936 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Longitud total L	80 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Código ISO Soporte	SCLCR/L 1616F09
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Tamaño de placa	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 28
Tamaño del mango	16 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..

Serie	Master Eco
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete