

Garant
GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 16/11mm

Datos de pedido

Número de pedido	260290 16/11
GTIN	4067263122418
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 311936 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SDJCR/L 1616F11
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño del mango	16 mm
Calzo	269007 1
Tornillo para calzo	269013 6
Anchura de función L ₄	20 mm
Serie	Master Eco

Longitud total L	80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete