


**Garant****GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 311936 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	25 mm
Calzo	269007 1
Código ISO Soporte	SDJCR/ L 2525H11
Longitud total L	100 mm
Tornillo para calzo	269013 7
Serie	Master Eco
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete