

Garant**Soporte de torneado de apriete GARANT Master eco, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260292 25/11
GTIN	4067263122494
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 31936 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 7
Tamaño de placa	11 mm
Tamaño del mango	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Longitud total L	150 mm
Calzo	269007 1
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Serie	Master Eco
Código ISO Soporte	SDJCR/L 2525M11

Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete