

**Garant****Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261136 25/16
GTIN	4067263122623
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2525X16
Tornillo para calzo	269013 7
Tamaño del mango	25 mm
Tamaño de placa	16 mm
Calzo	259033 5

Serie	Master Eco
Longitud total L	110 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete