

Garant
GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261122 20/16 |
| GTIN | 4067263122548 |
| Clase de artículo | 21U |

Descripción
Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

| | |
|---|-------------|
| Tornillo para calzo | 269013 7 |
| Tamaño del mango | 20 mm |
| Plaquita de corte adecuada | VB.. 1604.. |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269023 3 |
| Calzo | 259033 5 |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 40 mm |
| Tamaño de placa | 16 mm |
| Anchura de función L ₄ | 25 mm |
| Serie | Master Eco |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Longitud total L | 100 mm |
| Código ISO Soporte | SVJBR/L 2020H16 |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | sí |
| Ángulo de ajuste κ | 93 grados |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Aplicación | Refrentado |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |