

## Garant

### Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/11 mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	261136 20/11
GTIN	4067263122609
Clase de artículo	21U

#### Descripción

##### Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

##### Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

#### Descripción técnica

Serie	Master Eco
Longitud total L	95 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 1
Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2020X11
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	35 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm

Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete