

Garant**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261137 20/11
GTIN	4067263122647
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269023 1
Serie	Master Eco
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2020X11
Longitud total L	95 mm
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm

Tamaño de placa	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete