

Garant**GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261137 25/16
GTIN	4067263122661
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	32 mm
Tornillo para calzo	269013 7
Longitud total L	110 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2525X16
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Calzo	259033 5

Tamaño de placa	16 mm
Serie	Master Eco
Tamaño del mango	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete