


**Garant**

**Soporte de torneado de apriete con sujeción del soporte GARANT Master eco, izquierda, Tamaño de vástago / plaquita L: 25/16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	272005 25/16
GTIN	4067263122708
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Suministro:**

**Con calzo 1,5°.**

**Nota:**

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136 o n.º 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Calzo 1,5°	279819 2
Tornillo para calzo	279824 1
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Longitud total L	100 mm
Brida, tornillo, junta tórica	279835 4

Serie	Master Eco
Tamaño de placa	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete