

## Vástago de asiento, Tipo: 210S



### Datos de pedido

Número de pedido	589305 210S
GTIN	4067263122043
Clase de artículo	51S

### Descripción

**Ejecución:**

Vástago de asiento estándar con elevada fuerza de apriete.

**Suministro:**

Incluida broca de centrar HSS.

**Nota:**

Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.º 342220 tam.16/16 y el correspondiente mango enchufable.

Para asiento MK2, por ejemplo, mango enchufable n.º 342500 tam. 2/16.

### Descripción técnica

Forma del mango	de 6 caras
adecuado para Ø de corona perforada	32 - 210 mm
Ancho de llave vástago	11 mm
Tipo de producto	Vástago de asiento

---

## Accesorios

Broca d/cent. HSS Tipo 6KT

589428 6KT