


**Garant**
**CNMG 160612, Clase: HB7130-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	250336 HB7130-2
GTIN	4067263329985
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 160612 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
 Rompevirutas: VG  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 220 m/min

### Descripción técnica

Rompevirutas	VG
Clase	HB7130-2
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/rev,
Material de corte	MD

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 220 m/min
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 6 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado