


Garant**WNMG 080404, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 080404 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7130-2
Rompevirutas	VM
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	6
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Radio angular	0,4 mm
Tolerancia	M
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado