

Garant**DC. T 11T302, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T302 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCMT11T302
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Material de corte	MD
Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7130-2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado