

**Garant****TCMT 16T308, Clase: HB7130-2****Datos de pedido**

Número de pedido	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Clase de artículo	21G

**Descripción**

TCMT 16T308 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
Rompevirutas: VS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 270 m/min

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HB7130-2
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,

Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 270 m/min
Número de cambios/cortes	3
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado