

Garant
TCMT 110208, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110208 HB7130-2 Clase: HB7130-2
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VS
Número de cambios/cortes	3
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110208
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7130-2
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado