


Garant**CNMG 120408, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250060 HB7140-2
GTIN	4067263290599
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120408 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avance f : 0,15 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Aplicación principal	M
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408

Rompevirutas	VS
Clase	HB7140-2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Material de corte	MD
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado