

Garant**CNMG 09T308, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 09T308 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	4

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado