

Garant**CNMG 120408, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	HB7140-2
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Material de corte	MD

Rompevirutas	VM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado