

**Garant****CNMG 120412, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMG 120412 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VG

Profundidad de corte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 170 m/min

## Descripción técnica

Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VG
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 170 m/min
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado

Clase	HB7140-2
Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 6 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Material de corte	MD
Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado