

**Garant**
**CNMG 120416, Clase: HB7140-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 120416 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VG

Profundidad de corte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 170 m/min

### Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	HB7140-2
Radio angular	1,6 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160616
Aplicación principal	M

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 6 mm
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 170 m/min
Número de cambios/cortes	4
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado