

Garant
CNMG 160612, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160612 HB7140-2 Clase: HB7140-2
 Rompevirutas: VG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 170 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	MD
Radio angular	1,2 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	4

Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7140-2
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 170 m/min
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado