

Garant
DNMG 110404, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110404 HB7140-2 Clase: HB7130-2
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	4

Rompevirutas	VS
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7140-2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado