


**Garant****CNMG 160616, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMG 160616 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
Rompevirutas: VG  
Profundidad de corte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 170 m/min

## Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	1,2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 170 m/min
Número de cambios/cortes	4
Rompevirutas	VG

Clase	HB7140-2
Material de corte	HM
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 6 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado