

Garant
DNMG 150604, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150604 HB7140-2 Clase: HB7130-2
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Recubrimiento	con revestimiento
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Clase	HB7140-2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Material de corte	HM
Rompevirutas	VS
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado