


Garant**DNMG 110408, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110408 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Material de corte	HM
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Clase	HB7140-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DN. G 110408
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	VM
Tolerancia	M
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado