

**Garant****DNMG 150612, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 150612 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

## Descripción técnica

Código ISO plaqueta de corte	DNMG 150612
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Tolerancia	M
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4

Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	HM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	HB7140-2
Radio angular	1,2 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado