

**Garant**
**TNMG 160408, Clase: HB7140-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Clase de artículo	21G

### Descripción

TNMG 160408 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VS

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 230 m/min

### Descripción técnica

Clase	HB7140-2
Material de corte	HM
Recubrimiento	con revestimiento
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6

Rompevirutas	VS
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 230 m/min
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado