

Garant**VNMG 160408, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Clase de artículo	21G

Descripción

VNMG 160408 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VS

Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mmAvance f : 0,05 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Avance f	0,05 - 0,4 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado