

Garant**TNMG 160408, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Clase de artículo	21G

Descripción

TNMG 160408 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	6
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7140-2
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	VM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm

Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado