

**Garant****VNMG 160404, Clase: HB7140-2**

### Datos de pedido

Número de pedido	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	4
Rompevirutas	VM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tolerancia	M
Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7140-2
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404

Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado