

**Garant****VNMG 160408, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Clase de artículo	21G

## Descripción

VNMG 160408 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

## Descripción técnica

Código ISO plaqueta de corte	VNMG 160408
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7140-2
Material de corte	MD
Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M

Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado