

Garant**WNMG 080408, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 080408 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VS

Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Número de cambios/cortes	6
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HB7140-2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado