

Garant**WNMG 080404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 251962 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315384 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

WNMG 080404 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VS

Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Condición de corte | fuertemente interrumpido |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 70 - 230 m/min |
| Rompevirutas | VS |
| Avance f | 0,1 - 0,4 mm/rev, |
| Aplicación principal | M |
| Recubrimiento | con revestimiento |
| Clase | HB7140-2 |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Material de corte | HM |
| Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 |
| Número de cambios/cortes | 6 |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Profundidad de corte a_p | 0,3 - 2 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |