


Garant**WNMG 080404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 080404 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	VM
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min

Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Número de cambios/cortes	6
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado