

Garant**CC. T 060204, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 060204 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tolerancia	M
Código ISO plaqueta de corte	CCMT060204
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado