

Garant**CC. T 120404, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120404 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Tolerancia	M
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M

Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado