

Garant**CCMT 120408, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 120408 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Rompevirutas	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM

Número de cambios/cortes	2
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Clase	HB7140-2
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado