

Garant**CC. T 09T302, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 260148 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315551 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

CC. T 09T302 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Condición de corte | fuertemente interrumpido |
| Tolerancia | M |
| Material de corte | MD |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 60 - 200 m/min |
| Radio angular | 0,2 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Aplicación principal | M |
| Avance f | 0,1 - 0,4 mm/rev, |
| Profundidad de corte a _p | 0,2 - 4 mm |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Código ISO plaquita de corte | CCMT09T302 |
| Clase | HB7140-2 |
| Rompevirutas | VM |
| Recubrimiento | con revestimiento |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |