

Garant**DC. T 11T304, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 260359 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315636 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

DC. T 11T304 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Tolerancia | M |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Recubrimiento | con revestimiento |
| Material de corte | HM |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |

| | |
|---|---------------------------------|
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 70 - 230 m/min |
| Clase | HB7140-2 |
| Rompevirutas | VS |
| Condición de corte | fuertemente interrumpido |
| Profundidad de corte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Aplicación principal | M |
| Código ISO plaquita de corte | DCMT11T304 |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |