

Garant**DC. T 070204, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070204 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Acabado

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Recubrimiento	Sin revestimiento
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCMT070204-
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado