

Garant
DC. T 070204, Clase: HB7140-2


Datos de pedido

Número de pedido	260452 HB7140-2
GTIN	4067263315667
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070204 HB7140-2 Clase: HB7140-2
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DCMT070204
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Clase	HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado