

Garant**DC. T 11T302, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T302 HB7140-2 Clase: HB7140-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Material de corte	MD
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	DCMT11T302
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado