


Garant**SCMT 09T308, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 09T308 HB7140-2 Radio angular: 0,8 mm
Clase: HB7410-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T308
Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Número de cambios/cortes	4
Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Clase	HB7140-2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado